

8 Détecteur automatique de présence par capteur infra-rouge



- détection de la présence de l'utilisateur : mise en service automatique de la ventilation, levée de la vitre à 400 mm
- hors présence de l'utilisateur, mise hors service et descente de la vitre
- livré avec télécommande complémentaire pour contrôle à distance, levée automatique de la vitre en cas de détection d'un obstacle dans la zone de fermeture (câble ou autre)
- option disponible uniquement pour sorbonnes avec vitre guillotine motorisée

9 "Flow security Touch"



- mise en service de la ventilation à puissance maximum au simple touché de la poignée de la vitre guillotine
- accroissement sensible de la sécurité du personnel pendant les opérations d'ouverture / fermeture de la vitre (variateur de fréquence ou volet papillon motorisé indispensable)

Meubles sous sorbonne

- meubles standard pour produits chimiques et corrosifs
- porte à charnière avec une ouverture à 172° avec amortisseur de battement
- 4 roues pivotantes, 2 roues avec frein
- étagère interne réglable en hauteur
- meuble livré monté
- serrure sur porte et tiroir en option
- raccord de ventilation sur le système d'extraction de la sorbonne : en option
- version métallique ou mélaminée
- coffres de sécurité pour produits inflammables : voir page 320

Utilités électriques sur montant latéral gauche



- prises électriques françaises avec interrupteur montées sur montant latéral gauche
- lampes et prises ATEX
- autres prises sur demande

Utilités électriques sur le montant de gauche	
Prises électriques avec interrupteur	
bloc 2 prises EE 10/16A	UTE100
bloc 4 prises EE 10/16A	UTE101
prise EE supplémentaire	UTE102
Prises électriques ATEX	
prise ATEX	UTE103
interrupteur pour prise ATEX	UTE104
Autres prises électriques	
prises IEC, IEC interbloquées et EE UNEL sur demande	
Lampes ATEX pour sorbonne	
lampe ATEX sorbonne 1200 mm	UTE105
lampe ATEX sorbonne 1500 mm	UTE106
lampe ATEX sorbonne 1800 mm	UTE107

Utilités fluides sur montant latéral droit



- bec eau bénitier ou gaz fixé sur option "Rack" sur la paroi gauche de la sorbonne avec commande déportée sur le montant latéral droit
- robinet col de cygne eau à fixer sur la paillasse avec commande déportée sur montant latéral
- robinet et colonne de gaz à fixer sur la paillasse avec commande déportée sur montant latéral
- flexibles de raccordement de longueur 1500 mm, autre longueur sur demande

Utilités de fluides sur le montant de droite	
Eau avec commande déportée sur montant latéral	
bec eau pour bénitier "Rack"	UTF200
robinet col de cygne eau	UTF201
Gaz avec commande déportée sur montant latéral	
bec gaz pour Rack	UTF202
robinet et colonne de gaz	UTF203
robinet et colonne de azote	UTF204
robinet et colonne de vide	UTF205
robinet colonne d'air comprimé	UTF206
Flexibles de raccordements L1500 mm	
flexible eau	UTF113
flexible gaz homologué	UTF114
flexible vide, air, etc.	UTF115
flexible bénitier standard	UTF116
siphon DN40 mm	UTF117
flexible bénitier "Rack"	UTF118