

**Configuration 1 :**

corps : XE2900 - tête : XE2915 - statif : XE2941
oculaires : 2 x XE2920 - objectif : XE2932
surplatine : XE2944 - éclairage XE2949



XE2910 : tête 45°



XE2915 : tête orientable 10° à 50°

**Configuration 2 :**

corps : XE2900 - tête : XE2910 - statif : XE2941
oculaires : 2 x XE2920 - objectif : XE2934
surplatine : XE2946

Configuration 3 :

- corps : XE2900
- tête : XE2910
- statif : XE2942
- oculaires : 2 x XE2921
- objectif : XE2933
- éclairage lumière froide (page 908)



désignation	référence	Prix HT
A - corps de base avec zoom		
corps de base avec zoom linéaire 0,75 à 7,5x incorporé	XE2900	
B - têtes stéréoscopiques		
tête inclinée à 45° - réglage interpupillaire 46 à 75 mm	XE2910	
tête inclinaison réglable 10 à 50° - réglage interpupillaire 52 à 75 mm	XE2915	
C - statifs		
porte-objet Noir / Blanc - sans éclairage - 280 x 255 x h35 mm / col. 325 mm	XE2940	
porte-objet transparent - éclair. halogène - 280 x 255 x h85 mm / col. 325 mm	XE2941	
porte-objet clair et noir - éclair. lumière froide - 280 x 255 x h85 mm / col. 325 mm	XE2942	
D - oculaires interchangeables grand champ (WF)		
oculaire 10x - champ de vision 24 mm, l'unité	XE2920	
oculaire 15x - champ de vision 17 mm, l'unité	XE2921	
oculaire 20x - champ de vision 12 mm, l'unité	XE2922	
oculaire 10x micrométrique - champ de vision 24 mm, l'unité	XE2923	
E - objectifs		
objectif 0,50x - distance de travail max. 164 mm	XE2930	
objectif 0,75x - distance de travail max. 101 mm	XE2931	
objectif 1,00x - distance de travail max. 76 mm	XE2932	
objectif 1,50x - distance de travail max. 43 mm	XE2933	
objectif 2,00x - distance de travail max. 29 mm	XE2934	
F - éclairages		
éclairage coaxial halogène	XE2949	
éclairage annulaire fluorescent	XE2958	
éclairage annulaire LED (56 LED)	XE2962	
éclairage avec source de lumière froide	voir page 908	
G - surplates		
surplatine 170 x 155 mm pour statif XE2940	XE2943	
surplatine 145 x 115 mm à commandes coaxiale pour statif XE2941 / XE2942	XE2944	
platine de polarisation avec analyseur pour tous les statifs	XE2945	
H - filtres		
filtre gips rouge 1er ordre	XE2952	
filtre bleu LB100 monté sur support Ø 18 mm	XE2953	
filtre vert G533 monté sur support Ø 18 mm	XE2954	
filtre jaune Y48 monté sur support Ø 18 mm	XE2955	
filtre densité neutre ND2 monté sur support Ø 18 mm	XE2956	
filtre densité neutre ND8 monté sur support Ø 18 mm	XE2957	