

pH-Quick® papiers indicateurs pH



pH-Quick® en bandelettes

teinte indicatrice,
teinte témoin et valeur pH
sur la même bandelette



- **lecture comparative directement sur la même bandelette** : contrôle facile et précis du pH dans les solutions claires, colorées, troubles et opaques
- les zones colorées sont séparées par des barrières hydrophobes
- la zone de préhension au sommet de la bandelette est entièrement hydrophobe, ce qui empêche l'aspiration du liquide; les doigts du manipulateur restent secs et propres; aucun danger avec des liquides corrosifs ou toxiques
- **utilisation** : après immersion pendant environ 3 secondes, la zone indicatrice change de couleur d'après le pH de la solution; cette teinte est comparée aux zones colorées témoin, dont la valeur du pH est imprimée en chiffre

pH-Quick® en rouleau

facilité totale de
lecture grâce à
2 ou 3 teintes
indicatrices
simultanées



- la lecture comparative se fait par rapport à l'échelle originale reproduite sur le boîtier
- **virage de 2 ou 3 teintes simultanément** : la bande de papier indicateur est composée de 2 ou 3 teintes séparées par une barrière hydrophobe; la lecture est facilitée grâce à la comparaison de toutes les teintes simultanément par rapport à l'échelle originale



pH-Quick® en bandelettes boîtier de 200 bandelettes

gamme pH	intervalle pH	référence	Prix HT
1 à 12	1	PHB112	
0 à 1,8	0,2 / 0,3	PHB018	
1,0 à 2,8	0,2 / 0,3	PHB1028	
1,8 à 3,8	0,2 / 0,3	PHB1838	
2,8 à 4,6	0,2 / 0,3	PHB2846	
3,8 à 5,5	0,2 / 0,3	PHB3855	
4,0 à 9,0	0,5	PHB4090	
5,2 à 6,8	0,2 / 0,3	PHB5268	
6,0 à 8,1	0,3	PHB6081	
7,2 à 8,8	0,2 / 0,3	PHB7288	
8,0 à 9,7	0,2 / 0,3	PHB8097	
9,5 à 12,0	0,5	PHB9512	
10,5 à 13,0	0,5	PHB1013	
12,0 à 14,0	0,5	PHB1214	


pH-Quick® en rouleaux boîtier distributeur de 5 mètres

gamme	intervalle teintes	référence	Prix HT
1 à 11	1 3	PHR111	
1 à 12	1 2	PHR112	
1,0 à 4,3	0,3 2	PHR1043	
3,5 à 6,8	0,3 2	PHR3568	
5,0 à 8,0	0,3 2	PHR5080	
7,0 à 10,0	0,3 2	PHR7010	
9,5 à 14,0	0,5 2	PHR9514	

pH-Quick® papiers indicateurs spéciaux

pour solutions faiblement tamponnées (eau) ou très alcalines

- les colorants sont incorporés dans les fibres de cellulose du papier indicateur, les colorants ne peuvent se dissoudre même en milieu très alcalin
- l'immersion peut être ainsi prolongée dans les solutions très faiblement tamponnées, jusqu'au virage définitif des teintes indicatrices
- la substance à tester n'est pas polluée par les réactifs colorés du papier indicateur
- grâce à la longueur de la bande, le manipulateur est protégé contre tout contact avec la substance



pH-Quick® spéciaux
boîtier de 100 bandelettes

gamme pH	intervalle pH	référence	Prix HT
0 à 14	1	PHX014	
0 à 6	0,5	PHX060	
2,0 à 9,0	0,5	PHX290	
4,5 à 10,0	0,5	PHX4510	
7,0 à 14,0	0,5	PHX714	
0,3 à 2,3	0,3 / 0,4	PHX323	
1,7 à 3,8	0,3	PHX1738	
3,6 à 6,1	0,2 / 0,3	PHX3661	
5,1 à 7,2	0,3	PHX5172	
6,0 à 7,7	0,3 / 0,4	PHX677	
7,5 à 9,5	0,2 / 0,3	PHX7595	
7,9 à 9,8	0,2 / 0,4	PHX7998	