

## Autoclaves : mise en service et contrôle périodique



législation			
Appareil à pression < 0,5 Bar			pas de contrôle obligatoire
Appareil à pression > 0,5 Bar	capacité < 25 litres		pas de contrôle obligatoire
	capacité ≥ 25 litres	Couvercle à fermeture rapide	décret du 15 mars 2000 : • contrôle obligatoire de mise en service • contrôle de routine tous les 40 mois
		Couvercle à vis	décret du 15 mars 2000 : • inspection périodique tous les 40 mois

Mise en service et contrôles périodiques			référence	Prix HT
Mise en service	Autoclave à couvercle amovible à fermeture rapide allant de 25 litres à 150 litres	arrêté du 15/03/2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression	Contrôle de mise en service	ET71100
			Vérification initiale dans le 3ème trimestre suivant le contrôle mise en service	ET71101
Inspection périodique (tous les 18 mois depuis la date de fabrication)	Équipement sous pression composants une armoire de stérilisation à couvercle amovible à fermeture rapide et générateur de vapeur	arrêté du 15/03/2000 relatif à l'exploitation des équipement sous pression	Visite à l'arrêt et vérification en fonctionnement pour les couvercles amovibles à fermeture rapide	ET71103
	Équipement sous pression composants une armoire de stérilisation à couvercle amovible à fermeture rapide (durée 1/2 journée)		Visite à l'arrêt et vérification en fonctionnement pour les couvercles amovibles à fermeture rapide	ET71105
	Générateur de vapeur supérieur à 25 litres		Visite à l'arrêt	ET71107
	Équipement sous pression à couvercle amovible à fermeture rapide supérieur à 25 litres		Visite à l'arrêt	ET71109
Requalification périodique (tous les 10 ans depuis la date de fabrication)	Équipement sous pression à couvercle amovible à fermeture rapide et générateur de pression supérieur à 25 litres	arrêté du 15/03/2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression	Vérification en fonctionnement	ET71102
			Vérification en fonctionnement	ET71104
	Équipement sous pression à couvercle amovible à fermeture rapide supérieur à 25 litres		Vérification en fonctionnement	ET71111