



Armoires de sécurité en panneaux mélaminés pour acides / bases

► haute résistance aux vapeurs corrosives




Construction - Équipement

- construction en mélaminé
- pictogrammes normalisés
- étagères et bac de rétention coulissants avec butoir
- compartiments séparés pour acides et bases
- modèles avec compartiments secondaires

Sécurité

- orifices de ventilation haut et bas
- sortie Ø 100 mm à l'arrière de l'armoire pour raccordement éventuel
- ventilation / filtration forcée en option
- portes à fermeture à clé
- portes battantes ou à glissière
- pieds vérins pour mise à niveau



	coffre 1 compartiment 1 porte	coffre 2 compartiments 2 portes	comptoir 2 compartiments 2 portes	armoire 2 compartiments 2 portes	armoire 3 compartiments 3 portes vitrées	armoire 2 compartiments 2 portes
capacité de stockage / de rétention	68 kg / 28 litres	96 kg / 44 litres	144 kg / 66 litres	150 kg / 84 litres	170 kg / 70 litres	192 kg / 88 litres
compartiment principal / secondaire	1 / 1	2 / -	2 / -	2 / 2	3 / 3	2 / -
étagères de rétention	2 + 2	4	6	6 + 6	5 + 5	8
dimensions externes (lxpxh mm)	635x615xh670 mm	1135x615xh670 mm	1135x615xh900 mm	635x615xh1850 mm	635x615xh1850 mm	1135x615xh1850 mm
pois	30 kg	60 kg	110 kg	90 kg	83 kg	155 k
Armoires pour acides / bases	TX2280 [1]	TX2285 [2]	TX2290 [3]	TX2295 [4]	TX2310 [5]	TX2315 [6]
étagère de rétention supplémentaire	TX9025	TX9025	TX9025	TX9025	TX9025	TX9025

Systèmes de ventilation et filtration

kit de raccordement :

Tous les caissons sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :

- 1 gaine de 1 mètre,
- 1 collerette Ø 100 mm,
- 2 colliers de serrage



ventilation avec rejet vers l'extérieur

Ventilation sans filtration, rejet des vapeurs vers l'extérieur. Le kit comprend 1 caisson et 1 kit de raccordement armoire/caisson, reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur. Modèle standard ou ATEX CE II 3G (protégés contre les risques d'explosion)



ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 [7] Caisson standard
TX9170 Caisson ATEX CE II 3G avec raccords

ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

L'air est filtré avant d'être rejeté dans le local. Le kit, proposé en 3 versions, comprend 1 caisson, 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques et vapeurs corrosives"

[8] caisson standard



caisson NFX15211 : conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement, de vitesse d'air



[10] caisson ATEX CE II 3G protégé contre les risques d'explosion



	ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local	vapeurs organiques vapeurs corrosives
standard [8]	caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9140 TX9145
selon norme NFX15211 [9]	caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9160 TX9165
ATEX CE II 3G [10]	caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9180 TX9145