

certification
CE IVD 98/79

Cassettes d'inclusion à fentes Simport®

Histosette®



- 128 fentes sur la base et le couvercle

Uniset®



- 128 fentes sur la base et le couvercle
- couvercle avec levier décentré

Slimset®




- 114 fentes de 1 x 5 mm
- empilables
- gain de place avec le couvercle encastré pré-fixé, facile à soulever
- dim : 41 x 28,5 x h6 mm


Macroset®



- 128 fentes sur la base et le couvercle
- zone de marquage devant et sur trois côtés
- dim : 40,1 x 28,5 x h13 mm



ouverture du couvercle



identification sur la zone inclinée



insertion de l'échantillon



mise en place du couvercle et verrouillage




détachement du couvercle



Caractéristiques

- cassettes en polymère acétal
- résistantes aux solvants histologiques
- jetables
- dispositif de verrouillage du couvercle sécurisé : maintien et protection de l'échantillon
- couvercle facilement détachable
- charnières solides supportant de nombreuses manipulations
- zone de marquage inclinée, à l'avant
- fentes favorisant le drainage et l'échange de fluide
- certains modèles peuvent être utilisés avec des imprimantes automatisées
- 11 couleurs attrayantes

couleur	code couleur *
blanc	W
rose	R
vert	V
jaune	J
bleu	B
pêche	P
beige	E
gris	G
mauve	M
orange	O
vert d'eau	T



modèles	Histosette® 30	Histosette® 45	Uniset®	Slimset®	Slimset® 4	Macroset®
inclinaison zone de marquage	30°	45°	35°	35°	35°	45°
compartiments	1 compartiment	1 compartiment	1 compartiment	1 compartiment	4 compartiments	1 compartiment
dimensions compartiment(s)	30 x 25 mm	30 x 25 mm	30 x 25 mm	27 x 25 mm	13 x 13 mm	27 x 25 mm
fentes	128 fentes	128 fentes	128 fentes	114 fentes	114 fentes	128 fentes
Cassettes seules	les 500 DS490*	les 500 DS498*	les 500 DS505*	les 500 DS509*	les 500 DS511*	les 250 DS512W
Manchons : 40 cassette pour imprimante Thermo Fisher [1]	-	-	les 25 DT505*	les 50 DT509*	-	-
Manchons : 75 cassette pour imprimante Leika et Sakura [2]	-	-	-	les 10 DL509*	-	-
accessoire						
tampons en mousse, les 1000	DS4761	DS4761	DS4761	-	-	-

* Ajouter à la référence la lettre correspondant au coloris choisi.