

Extracteur de paraffine sur cassette

i Permet de retirer le surplus de paraffine sur les cassettes après inclusion de l'échantillon.

CE IVD
98/79

bac de récupération de la paraffine



- température réglable de ambiante à +99°C, incrément de 1°C
- panneau de contrôle digital
- plateau chauffant amovible : récupération de la paraffine dans un bac
- dimensions / poids : 220 x p160 x h170 mm / 2,5 kg

référence

HT1100 Extracteur de paraffine

Prix HT

CE IVD
98/79

i Pour le chauffage et le stockage à court terme des échantillons.

Consoles thermiques pour histologie



1



2

- température réglable de ambiante à +80°C, incrément de 1°C
- panneau de contrôle digital
- plateau amovible, grande capacité de stockage de cassettes (peut contenir jusqu'à 4,8 litres de paraffine)
- dimensions / poids : 410 x p630 x h440 mm / 7,5 kg

Console double étage

- conteneur amovible dans la chambre supérieure, idéal pour préchauffer les moules d'inclusion (peut contenir jusqu'à 3,6 litres de paraffine)
- température réglable de +30°C à +99°C, incrément de 1°C (dans les 2 chambres)
- dimensions / poids : 410 x p620 x h440 mm / 13 kg

référence

HT1200 Console thermique standard 1

HT1210 Console thermique double étage 2

Prix HT

Stations d'inclusion

CE IVD
98/79



1

Caractéristiques générales

- programmable : allumage et extinction automatique quotidiens ou hebdomadaires
- système d'aspiration des vapeurs
- réservoir de paraffine principal capacité 6 litres
- 2 bacs amovibles pour le stockage de cassettes de paraffine, capacité 1,4 litre chacun
- possibilité de régler 2 températures distinctes entre les bacs pour cassettes de paraffine et le plan de travail
- loupe amovible incluse
- pédale de distribution de paraffine incluse
- dimensions / poids : 600 x p650 x h460 mm / 30 kg

distributeur de paraffine



Plan de travail

- surface chauffée : de +55°C à +70°C, 280 x 280 mm
- surface refroidie par effet Peltier : de ambiante à -10°C, 80 x 50 mm
- drainage rapide du surplus de paraffine sur le plan de travail vers 2 tiroirs accessibles devant l'appareil
- éclairage du plan de travail : lampe LED à lumière froide

2

référence

HT1300 Station d'inclusion analogique 1

HT1310 Station d'inclusion digitale 2

Prix HT