

## Fioles Kjeldahl en verre borosilicaté 3.3

Fiole Kjeldahl  
à col lisse

Fiole Kjeldahl  
à col rodé



VERRE  
borosilicaté 3.3



VERRE  
borosilicaté 3.3



- conformes à la norme DIN 12360
- col long
- dosage de l'azote selon la méthode de Kjeldahl



capacité	référence	Prix HT
50 ml	TD4275 les 10	
100 ml	TD4276 les 10	
250 ml	TD4277 les 10	
500 ml	TD4278 les 10	
800 ml	TD4279 les 10	
1000 ml	TD4280 les 10	

capacité	rodage	référence	Prix HT
50 ml	19/26	TD4285 les 5	
100 ml	19/26	TD4286 les 5	
100 ml	24/29	TD4287 les 5	
250 ml	24/29	TD4288 les 5	
500 ml	24/29	TD4289 les 5	
500 ml	29/32	TD4290 les 5	
1000 ml	29/32	TD4291 les 2	